



Aplică de perete Uni Wall Sconce

BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

Aplică de perete Uni Wall Sconce, 5000 lm, 40 W, Alb cald 730, Clasa de siguranță I

În zonele publice, de exemplu, parcuri, intrări, terase exterioare și pereti de grădină, sunt necesare cele mai fiabile și profesionale soluții de iluminat. Aplica de perete Philips Uni poate fi instalată cu ușurință în funcție de fiecare scenariu, asigurând iluminatul optimizat al zonei. Datorită designului modern și elegant, dispozitivul este potrivit pentru instalare în contextul renovării sau al instalării noi. Cu aplica de perete Philips Uni, beneficiați de o fiabilitate extraordinară și nu numai. La fel ca alte game de produse Philips, produsul este proiectat respectând diferitele standarde de calitate Philips, cu un raport preț/calitate bun. Prin urmare, aplica de perete Philips Uni oferă o altă opțiune accesibilă, eficientă energetic și stabilă în gama existentă de aplica cu montaj pe perete.

Catalog de date

Informații generale		Culoare sursă de lumină	
Balast inclus	Da	Culoare sursă de lumină	Alb cald 730
Tip motor sursă de lumină	LED	Funcționare și sistem electric	
Tier	Performanță	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Perioadă de garanție	3 ani	Frecvență la linie	50 or 60 Hz
Date tehnice lumină		Consum de curent	40 W
Flux luminos	5.000 lm	Factor de putere (fracție)	0.95
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K	Conexiune	Unitate de conectare cu 3 pini
Randament luminos (nominal) (nom.)	125 lm/W	Cablu	Cablu fără conector
Indice de redare a culorilor (IRC)	70	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Aplică de perete Uni Wall Sconce

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Interfață de comandă	-

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu turnat sub presiune
Capac optic/material lentilă	Sticlă securizată
Culoare carcasă	Gri
Lungime totală	222 mm
Lățime totală	150 mm
Înălțime totală	359 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	359 x 150 x 222 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Greutate netă (bucată)	4,190 kg

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
-----------	----

Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 °C
---------------------------------	--------------------------

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Toleranță consum de energie	+/-10%

Date despre produs

Nume comandă produs	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
Numele complet al produsului	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
Full EOC	692382861084599
Cod de comandă	61084599
Număr material (12NC)	911401696908
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	6923828610845
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	6923828611118

Cote

