



# Настінне бра Uni

## BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

Настінне бра Uni, 5000 lm, 40 W, 730 теплий білий, Клас безпеки I

Громадські зони потребують найнадійніших та професійних рішень для освітлення, наприклад, паркувальні зони, входи, відкриті тераси та стіни в саду. Настінний світильник Philips Uni Mount Sconce можна легко встановити відповідно до конкретного сценарію, забезпечуючи оптимальне освітлення навколишнього середовища. Сучасний елегантний дизайн робить світильник придатним для встановлення як під час ремонту, так і під час нових установок. Настінний світильник Philips Uni допоможе вам досягти чудової надійності та багато іншого. Як і інша лінійка продуктів Philips, цей продукт розроблено відповідно до різноманітних стандартів якості Philips з гарним співвідношенням ціни та якості. Таким чином, Philips Uni Wall Mount Sconce пропонує ще один доступний, енергоефективний і стабільний вибір у наявному сімействі настінних світильників.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Тип модуля джерела світла	LED
Сходи вартості	Продуктивність
Гарантійний період	3 років
Світлотехнічні	
Світловий потік	5 000 lm
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	125 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70

Колір джерела світла	730 теплий білий
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Споживана потужність	40 W
Коефіцієнт потужності (частка)	0.95
Підключення	З'єднувальна коробка на 3 полюси
Кабель	Кабель без вилки
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

# Настінне бра Uni

## Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Інтерфейс керування	-

## Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу	Штампований алюміній
Матеріал світлорозсіювача	Гартоване скло
Колір корпусу	Сірий
Загальна довжина	222 mm
Загальна ширина	150 mm
Загальна висота	359 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	359 x 150 x 222 mm
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Тип кришки об'єктива	Пласке скло
Вага нетто (шт.)	4,190 kg

## Затвердження й застосування

Знак CE	Так
---------	-----

Діапазон температури довкілля	від -40 °C до +50 °C
-------------------------------	----------------------

## Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Допуск споживання енергії	+/-10%

## Дані про виріб

Назва замовленого виробу	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
Повна назва виробу	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
Повний код виробу	692382861084599
Код замовлення	911401696908
Номер матеріалу (12NC)	911401696908
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	6923828610845
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	6923828611118

## Розміри

