



# Uni 壁燈

## BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012

Uni 壁燈, 5400 lm, 40 W, 740 中性白光, 安全等級 I

公共區域都希望能找到最可靠、最專業的照明解決方案，例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。飛利浦 Uni 壁掛式燈具可輕鬆安裝應用於各種不同情境，為周圍環境提供最佳化照明。外觀設計現代時尚，適合安裝在改造或全新建造的安裝環境。飛利浦 Uni 壁掛式燈具有助於發揮卓越實用的可靠性。如同飛利浦的其他產品系列，飛利浦 Uni 壁掛式壁燈的設計完全符合飛利浦的各種品質標準，而且兼具優異性價比，因此，成為現有的壁掛式產品系列中的經濟實惠、節能且穩定的選擇。

### 产品数据

一般資訊	
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
保固期	3 年
照明技術	
光通量	5,400 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	125 lm/W
演色性指數 (CRI)	70
光源色彩	740 中性白光
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	40 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	3 極連線單元

線線	線線不含插頭
保護等級 IEC	安全等級 I
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學罩材質	強化玻璃
外罩色彩	灰色
整體長度	222 mm
整體寬度	150 mm
整體高度	359 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	359 x 150 x 222 mm
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	平面玻璃

## Uni 壁燈

淨重 (個)	4.190 kg
<b>認證與應用</b>	
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012

完整產品名稱	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012
完整產品代碼	692382861085299
訂單代碼	911401697008
材質 Nr. (12NC)	911401697008
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6923828610852
分子 - 每一外盒包裝	4
EAN/UPC - 箱	6923828611125

## 二维绘图

