Kinkiet ścienny Uni

BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012

Kinkiet ścienny Uni, 5400 lm, 40 W, 740 neutralna biel, Klasa bezpieczeństwa I

W miejscach publicznych, takich jak parkingi, wejścia, zewnętrzne tarasy czy ściany wokół i wewnątrz ogrodów, należy stosować maksymalnie niezawodne i profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Kinkiet ścienny Philips Uni można łatwo zamontować w żądany sposób, tak aby optymalnie oświetlał otoczenie. Nowoczesny, elegancki wygląd sprawia, że oprawa świetnie się sprawdzi zarówno przy renowacjach, jak i nowych instalacjach. Kinkiet ścienny Uni Philips działa bardzo niezawodnie. Podobnie jak inne produkty Philips, został zaprojektowany i jest wytwarzany według szeregu rygorystycznych standardów jakościowych Philips oraz ma bardzo dobrą relację ceny do jakości. To kolejna przystępna cenowo, energooszczędna i trwała oprawa oświetleniowa w naszej rodzinie lamp do montażu ściennego.

Dane produktu

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Typ silnika źródła światła	LED
Tier	Wydajność
Okres gwarancji	3 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	5 400 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Barwa źródła światła	740 neutralna biel

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Zużycie energii	40 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95
Połączenie	Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Przewód	Przewód bez wtyczki
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Kinkiet ścienny Uni

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Interfejs sterownika	-

Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał klosza/soczewki	Szyba hartowana
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	222 mm
Całkowita szerokość	150 mm
Całkowita wysokość	359 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	359 x 150 x 222 mm
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Typ klosza	Szyba płaska
Waga netto (szt.)	4,190 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Zakres temperatury otoczenia	Od –40°C do +50°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012
Pełna nazwa produktu	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012
Full EOC	692382861086999
Kod zamówienia	61086999
Materiał Nr (12NC)	911401697108
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	6923828610869
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	6923828611132

Rysunki techniczne



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.