



# Aplique de pared Uni

## BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012

Aplique de pared Uni, 5400 lm, 40 W, 740 blanco neutro, Clase de seguridad I

Todas las áreas públicas buscan las soluciones de iluminación más confiables y profesionales, por ejemplo, áreas de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros en el jardín. El Philips Uni Wall Mount Sconce se puede instalar fácilmente de acuerdo con cada situación para proporcionar una iluminación optimizada en los alrededores. El diseño moderno y elegante hace que el dispositivo sea adecuado para instalarlo en escenarios de renovación o instalación nueva. El aplique de pared Philips Uni te ayuda a conseguir una fiabilidad extraordinaria y mucho más. Al igual que otras gamas de productos de Philips, el producto está diseñado bajo una variedad de estándares de calidad de Philips con una buena relación calidad/precio. Por lo tanto, el Philips Uni Wall Mount Sconce ofrece otra opción asequible, energéticamente eficiente y estable en la familia existente de dispositivos empotrados en pared.

### Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Controlador incluido	Sí		70
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Nivel	Rendimiento	<b>Operación y aspectos eléctricos</b>	
Periodo de garantía	3 años	Voltaje de entrada	220 a 240 V
<b>Información técnica sobre la luz</b>		Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Flujo luminoso	5,400 lm	Consumo de energía	40 W
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Factor de potencia (fracción)	0.95
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	125 lm/W	Conexión	Unidad de conexiones de 3 polos
		Cable	Cable sin enchufe

## Aplique de pared Uni

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
<b>Controles y atenuación</b>	
Regulable	No
Interfaz de control	-
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Cristal templado
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	222 mm
Ancho total	150 mm
Altura total	359 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	359 x 150 x 222 mm
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio plano
Peso neto (pieza)	4.190 kg

### Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
Nombre del producto completo	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
Full EOC	692382861087699
Código del pedido	911401697208
N.º de material (12NC)	911401697208
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828610876
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	6923828611149

## Plano de dimensiones

