



# Aplică de perete Uni Wall Sconce

## BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012

Aplică de perete Uni Wall Sconce, 5000 lm, 40 W, Alb cald 730, Clasa de siguranță I

În zonele publice, de exemplu, parcări, intrări, terase exterioare și pereti de grădină, sunt necesare cele mai fiabile și profesionale soluții de iluminat. Aplica de perete Philips Uni poate fi instalată cu ușurință în funcție de fiecare scenariu, asigurând iluminatul optimizat al zonei. Datorită designului modern și elegant, dispozitivul este potrivit pentru instalare în contextul renovării sau al instalării noi. Cu aplica de perete Philips Uni, beneficiați de o fiabilitate extraordinară și nu numai. La fel ca alte game de produse Philips, produsul este proiectat respectând diferitele standarde de calitate Philips, cu un raport preț/calitate bun. Prin urmare, aplica de perete Philips Uni oferă o altă opțiune accesibilă, eficientă energetic și stabilă în gama existentă de aplica cu montaj pe perete.

### Catalog de date

| Informații generale                    |             | Culoare sursă de lumină        |                                |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Balast inclus                          | Da          | Culoare sursă de lumină        | Alb cald 730                   |
| Tip motor sursă de lumină              | LED         | Funcționare și sistem electric |                                |
| Tier                                   | Performanță | Tensiune de intrare            | De la 220 până la 240 V        |
| Perioadă de garanție                   | 3 ani       | Frecvență la linie             | 50 or 60 Hz                    |
| Date tehnice lumină                    |             | Consum de curent               | 40 W                           |
| Flux luminos                           | 5.000 lm    | Factor de putere (fracție)     | 0.95                           |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000 K      | Conexiune                      | Unitate de conectare cu 3 pini |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 125 lm/W    | Cablu                          | Cablu fără conector            |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | 70          | Clasă de protecție IEC         | Clasa de siguranță I           |

# Aplică de perete Uni Wall Sconce

## Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Cu reglarea intensității luminoase | Nu |
| Interfață de comandă               | -  |

## Sistem mecanic și carcasă

|   |   |
|---|---|
| Material carcasă                              | Aluminiu turnat sub presiune  |
| Capac optic/material lentilă                  | Sticlă securizată   |
| Culoare carcasă                               | Gri   |
| Lungime totală                                | 204 mm  |
| Lățime totală                                 | 140 mm  |
| Înălțime totală                               | 359 mm  |
| Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)     | 359 x 140 x 204 mm  |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK08 [5 J rezistent la vandalizare]   |
| Tip capac optic/lentilă                       | Sticlă plată  |
| Greutate netă (bucată)                        | 2.690 kg  |

## Aprobare și aplicație

|           |    |
|-----------|----|
| Marcaj CE | Da |
|-----------|----|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C |
|---------------------------------|--------------------------|

## Performanță inițială (conformitate IEC)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Toleranță flux luminos      | +/-10% |
| Toleranță consum de energie | +/-10% |

## Date despre produs

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Nume comandă produs                  | BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012 |
| Numele complet al produsului         | BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012 |
| Full EOC                             | 692382861088399                    |
| Cod de comandă                       | 61088399                           |
| Număr material (12NC)                | 911401697308                       |
| Numărător – Cantitate per pachet     | 1                                  |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 6923828610883                      |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 4                                  |
| EAN/UPC – Cutie                      | 6923828611156                      |

## Cote

