



Uni Duvar Apliği

BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012

Uni Duvar Apliği, 5000 lm, 40 W, 730 sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı I

Otopark alanları, girişler, dış mekan teraslar, bahçe duvarları gibi kamusal alanların tümünde en güvenilir ve profesyonel aydınlatma çözümleri aranır. Philips Uni Duvara Monte Aplik her senaryoya göre kolayca monte edilebilir ve ortamda optimum aydınlatma sağlar. Modern ve şık tasarımı sayesinde armatür, hem yenileme hem de yeni kurulum senaryolarına uygun olarak monte edilebilir. Philips Uni Duvar Aplik üstün güvenilirlik ve daha fazlasına ulaşmanıza yardımcı olur. Philips'in diğer ürün serileri gibi, bu ürün de iyi bir fiyat/kalite oranıyla çeşitli Philips kalite standartları kapsamında tasarlanmıştır. Bu nedenle Philips Uni Duvar Apliği, mevcut duvar montaj ailesinde uygun fiyatlı, enerji açısından verimli ve istikrarlı bir seçenek daha sunuyor.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Çalıştırma ve Elektrik	
Tertibat dahildir	Evet	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Işık kaynağı motoru türü	LED	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Değer merdiveni	Performans	Güç Tüketimi	40 W
Garanti süresi	3 yıl	Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Işık Teknik Ayrıntıları		Bağlantı	3 kutuplu bağlantı ünitesi
Işık Akısı	5.000 lm	Kablo	Fişsiz kablo
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	125 lm/W	Kontroller ve Dim Etme	
Renk oluşturma dizini (CRI)	70	Dim Edilebilir	Hayır
Işık kaynağı rengi	730 sıcak beyaz	Kontrol arayüzü	-

Uni Duvar Aplađı

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	204 mm
Genel genişlik	140 mm
Genel yükseklik	359 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	359 x 140 x 204 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Düz cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,690 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
Tam ürün adı	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
Tam ürün kodu	692382861089099
Sipariş kodu	61089099
Malzeme No. (12NC)	911401697408
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6923828610890
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	6923828611163

Boyutlu çizim

