



Настінне бра Uni

BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012

Настінне бра Uni, 5000 lm, 40 W, 730 теплий білий, Клас безпеки I

Громадські зони потребують найнадійніших та професійних рішень для освітлення, наприклад, паркувальні зони, входи, відкриті тераси та стіни в саду. Настінний світильник Philips Uni Mount Sconce можна легко встановити відповідно до конкретного сценарію, забезпечуючи оптимальне освітлення навколишнього середовища. Сучасний елегантний дизайн робить світильник придатним для встановлення як під час ремонту, так і під час нових установок. Настінний світильник Philips Uni допоможе вам досягти чудової надійності та багато іншого. Як і інша лінійка продуктів Philips, цей продукт розроблено відповідно до різноманітних стандартів якості Philips з гарним співвідношенням ціни та якості. Таким чином, Philips Uni Wall Mount Sconce пропонує ще один доступний, енергоефективний і стабільний вибір у наявному сімействі настінних світильників.

Дані про продукцію

Загальна інформація		Колір джерела світла	
Драйвер входить у комплект	Так	Колір джерела світла	730 теплий білий
Тип модуля джерела світла	LED	Експлуатаційні й електричні	
Сходи вартості	Продуктивність	Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Гарантійний період	3 років	Частота мережі	50 or 60 Hz
Світлотехнічні		Споживана потужність	40 W
Світловий потік	5 000 lm	Коефіцієнт потужності (частка)	0.95
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K	Підключення	3'єднувальна коробка на 3 полюси
Світловіддача (номінальна) (ном.)	125 lm/W	Кабель	Кабель без вилки
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70	Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Настінне бра Uni

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Інтерфейс керування	-

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу	Штампований алюміній
Матеріал світлорозсіювача	Гартоване скло
Колір корпусу	Сірий
Загальна довжина	204 mm
Загальна ширина	140 mm
Загальна висота	359 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	359 x 140 x 204 mm
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Тип кришки об'єктива	Пласке скло
Вага нетто (шт.)	2,690 kg

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
---------	-----

Діапазон температури довкілля	від -40 °C до +50 °C
-------------------------------	----------------------

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Допуск споживання енергії	+/-10%

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
Повна назва виробу	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
Повний код виробу	692382861089099
Код замовлення	911401697408
Номер матеріалу (12NC)	911401697408
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	6923828610890
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	6923828611163

Розміри

