



Uni Wall Mount

BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

Uni Wall Mount, 5000 lm, 40 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Tất cả các khu vực công cộng đều tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, ví dụ: khu vực đỗ xe, lối vào, sân hiên ngoài trời và tường trong vườn. Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce có thể được lắp đặt dễ dàng theo từng tình huống, mang lại ánh sáng tối ưu cho môi trường xung quanh. Thiết kế kiểu dáng đẹp hiện đại làm cho thiết bị phù hợp để lắp đặt trong các tình huống cải tạo hoặc lắp đặt mới. Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce góp phần mang đến độ tin cậy vượt trội và hơn thế nữa. Cũng giống như các dòng sản phẩm khác của Philips, sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của Philips, đồng thời có tỷ lệ giá/chất lượng ưu việt. Do đó, đèn Philips Uni Wall Mount Sconce là một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc, hiệu quả về năng lượng và ổn định trong dòng sản phẩm gắn tường hiện có.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Màu sắc nguồn sáng	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	730 ánh sáng trắng ấm	
Loại nguồn sáng	LED	Vận hành và điện	
Thang giá trị	Hiệu suất	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thời hạn bảo hành	3 năm	Tần số dòng	50 or 60 Hz
Thông tin kỹ thuật về đèn		Mức tiêu thụ điện	40 W
Quang thông	5.000 lm	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K	Kết nối	Bộ đầu nối 3 cực
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	125 lm/W	Cáp	Cáp không có phích cắm
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Uni Wall Mount

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Màu vỏ đèn	Xám
Chiều dài tổng thể	204 mm
Chiều rộng tổng thể	140 mm
Chiều cao tổng thể	359 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	359 x 140 x 204 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Kính phẳng
Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,690 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
Tên sản phẩm đầy đủ	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
Mã sản phẩm đầy đủ	692382861091399
Mã đơn hàng	911401697508
Số vật liệu (12NC)	911401697508
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828610913
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vỏ	6923828611170

Bản vẽ kích thước

