Uni Wall Mount

BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012

Uni Wall Mount, 5400 lm, 40 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Tất cả các khu vực công cộng đều tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, ví dụ: khu vực đỗ xe, lối vào, sân hiên ngoài trời và tường trong vườn. Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce có thể được lắp đặt dễ dàng theo từng tình huống, mang lại ánh sáng tối ưu cho môi trường xung quanh. Thiết kế kiểu dáng đẹp hiện đại làm cho thiết bị phù hợp để lắp đặt trong các tình huống cải tạo hoặc lắp đặt mới. Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce góp phần mang đến độ tin cậy vượt trội và hơn thế nữa. Cũng giống như các dòng sản phẩm khác của Philips, sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của Philips, đồng thời có tỷ lệ giá/chất lượng ưu việt. Do đó, đèn Philips Uni Wall Mount Sconce là một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc, hiệu quả về năng lượng và ổn định trong dòng sản phẩm gắn tường hiện có.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Thời hạn bảo hành	3 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	5.400 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	125 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Công suất	40 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.95
Kết nối	Bộ đấu nối 3 cực
Cáp	Cáp không có phích cắm
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Uni Wall Mount

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/ giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Chiều dài tổng thể	204 mm
Chiều rộng tổng thể	140 mm
Chiều cao tổng thể	359 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	359 x 140 x 204 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Kính phẳng
Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,690 kg

Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012
Tên sản phẩm đầy đủ	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012
Mã sản phẩm đầy đủ	692382861093799
Mã đơn hàng	911401697708
Số vật liệu (12NC)	911401697708
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828610937
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vỏ	6923828611194

Bản vẽ kích thước



© 2025 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.