

PHILIPS

Lighting



Uni 壁掛式支架

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012

Uni 壁掛式支架, 2500 lm, 20 W, 730 暖白光, 安全等級 I

公共區域都尋求最可靠、最專業的照明解決方案，例如停車場、入口、戶外露台和花園牆壁。由於安裝角度可調，燈具可根據要求安裝，為周圍環境提供最佳化的照明。現代時尚的設計使該燈具適合安裝在翻新或新的安裝場景中。飛利浦 Uni 壁掛式支架可協助您實現卓越的可靠性等。與飛利浦其他產品系列一樣，該產品按照飛利浦多種品質標準設計，具有良好的性價比。因此，飛利浦 Uni 壁掛式支架在壁掛式安裝系列中提供了經濟實惠、節能且穩定的選擇。

产品数据

一般資訊	
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
保固期	3 年
照明技術	
光通量	2,500 lm
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標準)	125 lm/W
演色性指數 (CRI)	70
光源色彩	730 暖白光
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
電網頻率	50 or 60 Hz
耗電量	20 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	3 極連線單元

續線	續線不含插頭
保護等級 IEC	安全等級 I
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
光學罩材質	強化玻璃
外罩色彩	灰色
整體長度	168 mm
整體寬度	113 mm
整體高度	197 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	197 x 113 x 168 mm
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	平面玻璃

