

PHILIPS

Lighting



# Uni Wall Mount

## BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012

Uni Wall Mount, 2700 lm, 20 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Tất cả các khu vực công cộng đều tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, ví dụ: khu vực đỗ xe, lối vào, sân hiên ngoài trời và tường trong vườn. Nhờ khả năng điều chỉnh góc lắp đặt, có thể lắp đặt thiết bị theo từng yêu cầu, cung cấp ánh sáng tối ưu cho môi trường xung quanh. Thiết kế kiểu dáng đẹp hiện đại làm cho thiết bị phù hợp để lắp đặt trong các tình huống cải tạo hoặc lắp đặt mới. Đèn treo tường Philips Uni Wall Mount giúp bạn đạt được độ tin cậy tuyệt vời và hơn thế nữa. Cũng giống như các dòng sản phẩm khác của Philips, sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của Philips, đồng thời có tỷ lệ giá/chất lượng ưu việt. Do đó, Đèn treo tường Philips Uni Wall Mount là lựa chọn giá cả phải chăng, tiết kiệm năng lượng và ổn định trong dòng sản phẩm Treo tường.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Vận hành và điện	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Loại nguồn sáng	LED	Tần số dòng	50 or 60 Hz
Thang giá trị	Hiệu suất	Mức tiêu thụ điện	20 W
Thời hạn bảo hành	3 năm	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95
Thông tin kỹ thuật về đèn		Kết nối	Bộ đầu nối 3 cực
Quang thông	2.700 lm	Cáp	Cáp không có phích cắm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	125 lm/W	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính	Giao diện điều khiển	-

## Uni Wall Mount

### Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Màu vỏ đèn	Xám
Chiều dài tổng thể	168 mm
Chiều rộng tổng thể	113 mm
Chiều cao tổng thể	197 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	197 x 113 x 168 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Kính phẳng
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,390 kg

### Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C

### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
Tên sản phẩm đầy đủ	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
Mã sản phẩm đầy đủ	692382861096899
Mã đơn hàng	911401698008
Số vật liệu (12NC)	911401698008
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828610968
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vỏ	6923828611231

## Bản vẽ kích thước

