



Uni Wall Mount

BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

Uni Wall Mount, 5000 lm, 40 W, 730 putih hangat, Keamanan kelas I

Semua area publik mencari solusi pencahayaan yang paling dapat diandalkan dan profesional, misalnya area parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman. Berkat sudut pemasangan yang dapat disesuaikan, perlengkapan dapat dipasang sesuai dengan kebutuhan, memberikan pencahayaan optimal ke lingkungan sekitar. Desain modern dan ramping membuat perlengkapan ini cocok dipasang dalam skenario renovasi atau pemasangan baru. Philips Uni Wall Mount membantu Anda memperoleh keandalan luar biasa dan banyak lagi. Sama seperti rangkaian produk Philips lainnya, produk ini dirancang dengan berbagai standar kualitas Philips dengan rasio harga terhadap kualitas yang baik. Oleh karena itu, Philips Uni Wall Mount menawarkan pilihan yang terjangkau, hemat energi, dan stabil dalam kelompok produk pemasangan di dinding.

Product data

Informasi Umum		Warna sumber cahaya	
Driver tercakup	Ya	730 putih hangat	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tangga penawaran	Kinerja	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Periode garansi	3 tahun	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	40 W
Flux Cahaya	5.000 lm	Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Koneksi	Unit koneksi 3 pin
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	125 lm/W	Kabel	Kabel tanpa konektor
Indeks renderasi warna (CRI)	70	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Uni Wall Mount

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Kaca keras
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	144 mm
Lebar keseluruhan	242 mm
Tinggi keseluruhan	287 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	287 x 242 x 144 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-air jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kaca datar
Berat Bersih (Bagian)	3,090 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
----------	----

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
Nama lengkap produk	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
Kode produk lengkap	692382861097599
Kode urutan	911401698108
No. Material (12NC)	911401698108
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828610975
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2
EAN/UPC - Kantung	6923828611248

Dimensional drawing

