

PHILIPS

Lighting



# Uni 壁掛式支架

## BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

Uni 壁掛式支架, 5000 lm, 40 W, 730 暖白光, 安全等級 I

公共區域都尋求最可靠、最專業的照明解決方案，例如停車場、入口、戶外露台和花園牆壁。由於安裝角度可調，燈具可根據要求安裝，為周圍環境提供最佳化的照明。現代時尚的設計使該燈具適合安裝在翻新或新的安裝場景中。飛利浦 Uni 壁掛式支架可協助您實現卓越的可靠性等。與飛利浦其他產品系列一樣，該產品按照飛利浦多種品質標準設計，具有良好的性價比。因此，飛利浦 Uni 壁掛式支架在壁掛式安裝系列中提供了經濟實惠、節能且穩定的選擇。

### 产品数据

一般資訊		線線	
內附驅動器	是	線線	線線不含插頭
照明 source 引擎類型	LED	保護等級 IEC	安全等級 I
價值階梯	效能	控制與調光	
保固期	3 年	可調光	否
照明技術		控制介面	-
光通量	5,000 lm	機械與外罩	
相關色溫 (標稱)	3000 K	外殼材質	鋁壓鑄
光效 (額定) (標準)	125 lm/W	光學罩材質	強化玻璃
演色性指數 (CRI)	70	外罩色彩	灰色
光源色彩	730 暖白光	整體長度	144 mm
運轉與電力		整體寬度	242 mm
輸入電壓	220 至 240 V	整體高度	287 mm
線路頻率	50 or 60 Hz	尺寸 (高 x 寬 x 深)	287 x 242 x 144 mm
耗電量	40 W	防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
功率因數 (比值)	0.95	機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
連線照明	3 極連線單元	光學罩類型	平面玻璃

## Uni 壁掛式支架

淨重 (個)	3.090 kg
<b>認證與應用</b>	
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

完整產品名稱	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
完整產品代碼	692382861097599
訂單代碼	911401698108
材質 Nr. (12NC)	911401698108
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6923828610975
分子 - 每一外盒包裝	2
EAN/UPC - 箱	6923828611248

## 二维绘图

