



# Uni držák na zeď

## BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012

Uni držák na zeď, 5400 lm, 40 W, 740 neutrální bílá,  
Bezpečnostní třída I

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Nastavitelný montážní úhel umožňuje snadno svítidlo Philips Uni instalovat dle požadavků, což poskytne okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Nástěnné svítidlo Philips Uni k montáži na zeď vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

### Údaje o produktu

Obecné informace		Barva světelného zdroje	
Včetně předřadníku	Ano	740 neutrální bílá	
Typ systému světelného zdroje	LED	Provozní a elektrické	
Hodnotový žebříček	Výkon	Vstupní napětí	220 až 240 V
Záruční lhůta	3 roky	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Světelné technické		Spotřeba energie	40 W
Světelný tok	5 400 lm	Účinnost (zlomek)	0.95
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Připojení	Třípólová připojovací jednotka
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125 lm/W	Kabel	Kabel bez konektoru
Index podání barev (CRI)	70	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

## Uni držák na zed'

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Rozhraní řízení	-
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Tlakově litý hliník
Materiál optického krytu / čočky	Tvrzené sklo
Barva těla	Šedá
Celková délka	144 mm
Celková šířka	242 mm
Celková výška	287 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	287 x 242 x 144 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Typ optického krytu	Ploché sklo
Celková hmotnost (kus)	3,090 kg
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano

Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Označení a balení	
Objednací název produktu	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
Celý název výrobku	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
Full EOC	692382861098299
Kód objednávky	61098299
Číslo materiálu (12NC)	911401698208
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	6923828610982
Číslování SAP – balení v krabici	2
Pouzdro – EAN/UPC	6923828611255

## Rozměrové výkresy

