



Uni Wall Mount

BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012

Uni Wall Mount, 7500 lm, 60 W, Alb cald 730, Clasa de siguranță I

În zonele publice, de exemplu, parcuri, intrări, terase exterioare și pereți de grădină, sunt necesare cele mai fiabile și mai profesionale soluții de iluminat. Datorită unghiului de montare reglabil, aparatul de iluminat poate fi montat în conformitate cu cerințele, asigurând iluminarea împrejurimilor cu lumină optimizată. Datorită designului elegant modern, aparatul de iluminat poate fi utilizat atât în cadrul scenariilor de renovare, cât și al celor de instalare noi. Cu Uni Wall Mount de la Philips, beneficiați de o fiabilitate extraordinară și nu numai. Asemenea altor game de produse Philips, produsul este proiectat respectând diferitele standarde de calitate Philips, cu un raport preț/calitate bun. Prin urmare, Philips Uni montat pe perete oferă o altă opțiune accesibilă, eficientă energetic și stabilă din gama de aparate de iluminat cu montaj pe perete.

Catalog de date

Informații generale	
Balast inclus	Da
Tip motor sursă de lumină	LED
Tier	Performanță
Perioadă de garanție	3 ani
Date tehnice lumină	
Flux luminos	7.500 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	125 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	70

Culoare sursă de lumină	Alb cald 730
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență la linie	50 or 60 Hz
Consum de curent	60 W
Factor de putere (fracție)	0.95
Conexiune	Unitate de conectare cu 3 pini
Cablu	Cablu fără conector
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Uni Wall Mount

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Interfață de comandă	-

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu turnat sub presiune
Capac optic/material lentilă	Sticlă securizată
Culoare carcasă	Gri
Lungime totală	144 mm
Lățime totală	242 mm
Înălțime totală	287 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	287 x 242 x 144 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Greutate netă (bucată)	3.090 kg

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
-----------	----

Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 °C
---------------------------------	--------------------------

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Toleranță consum de energie	+/-10%

Date despre produs

Nume comandă produs	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
Numele complet al produsului	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
Full EOC	69238286109999
Cod de comandă	61099999
Număr material (12NC)	911401698308
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	6923828610999
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
EAN/UPC – Cutie	6923828611262

Cote

