



Настінне кріплення Uni

BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012

Настінне кріплення Uni, 7500 lm, 60 W, 730 теплий білий, Клас безпеки I

Громадські зони потребують найнадійніших та професійних рішень для освітлення, наприклад, паркувальні зони, входи, відкриті тераси та стіни в саду. Завдяки регульованому куту кріплення, світильник можна встановити відповідно до потреб, забезпечуючи оптимальне освітлення навколишнього середовища. Сучасний елегантний дизайн робить світильник придатним для встановлення як під час ремонту, так і під час нових установок. Настінне кріплення Philips Uni допоможе вам досягти чудової надійності та багато іншого. Як і інша лінійка продуктів Philips, цей продукт розроблено відповідно до різноманітних стандартів якості Philips з гарним співвідношенням ціни та якості. Таким чином, настінне кріплення Philips Uni пропонує доступний, енергоефективний та стабільний вибір у сімействі настінних кріплень.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Тип модуля джерела світла	LED
Сходи вартості	Продуктивність
Гарантійний період	3 років
Світлотехнічні	
Світловий потік	7 500 lm
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	125 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Колір джерела світла	730 теплий білий

Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Споживана потужність	60 W
Коефіцієнт потужності (частка)	0.95
Підключення	3'єднувальна коробка на 3 полюси
Кабель	Кабель без вилки
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Інтерфейс керування	-

Настінне кріплення Uni

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу	Штампований алюміній
Матеріал світлорозсіювача	Гартоване скло
Колір корпусу	Сірий
Загальна довжина	144 mm
Загальна ширина	242 mm
Загальна висота	287 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	287 x 242 x 144 mm
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Тип кришки об'єктива	Пласке скло
Вага нетто (шт.)	3,090 kg

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Діапазон температури довкілля	від -40 °C до +50 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Допуск споживання енергії	+/-10%

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
Повна назва виробу	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
Повний код виробу	692382861099999
Код замовлення	911401698308
Номер матеріалу (12NC)	911401698308
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	6923828610999
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	2
EAN/UPC - корпус	6923828611262

Розміри

