



Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012

Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa, 580 lm, 12 W, 730 meleg fehér, I. biztonsági osztály

Minden közterülethez, például parkolókhöz, bejáratokhoz, kültéri teraszokhoz és kerti falakhoz a lehető legmegbízhatóbb és legprofesszionálisabb világítási megoldásokat keresik. A Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa egyszerűen felszerelhető az adott helyzetnek megfelelően, és optimalizált megvilágítást biztosít a környezetének. A modern, letisztult kialakítás eredményeképp a lámpatest felújítás és új építés esetén egyaránt felszerelhető. A Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa kiemelkedő megbízhatósága csupán egy a számos kedvező tulajdonsága közül. Akárcsak a Philips többi termékcsaládjának esetében, ezt a terméket is a Philips számos minőségi szabványának megfelelően, jó ár/minőség arányúra terveztük. Így a Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa egy újabb megfizethető, energiatakarékos és stabil választási lehetőséget jelent a fali rögzítésű termékeink családjában.

Termék adatok

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Értéklétra	Teljesítmény
Jótállási idő	3 év
Technikai adatok	
Fényáram	580 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	48 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	70
A fényforrás színe	730 meleg fehér
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Teljesítményfelvétel	12 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9

Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

Csatlakoztatás	3 pólusú csatlakozóegység
Kábel	Kábel csatlakozódugó nélkül
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Vezérlőfelület	-

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Optikai búra/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Ház színe	Szürke
Teljes hossz	205 mm
Teljes szélesség	107 mm
Teljes magasság	71 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	71 x 107 x 205 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Optikai búra típusa	Síküveg
Nettó tömeg (darab)	0,890 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
Teljes terméknév	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
Full EOC	692382861102699
Rendelési kód	61102699
Cikkszám (12NC)	911401698508
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	6923828611026
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	6923828611286

Méretezett rajza

