



Uni Wall Mount Recessed

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012

Uni Wall Mount Recessed, 580 lm, 12 W, 730 putih hangat, Keamanan kelas I

Semua area publik mencari solusi pencahayaan yang paling dapat diandalkan dan profesional, misalnya area parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman. Philips Uni Wall Mount Recessed dapat dipasang dengan mudah sesuai dengan situasi, memberikan pencahayaan optimal ke lingkungan sekitar. Desain modern dan ramping membuat perlengkapan ini cocok dipasang dalam skenario renovasi atau pemasangan baru. Philips Uni Wall Mount Recessed membantu Anda memperoleh keandalan luar biasa dan banyak lagi. Sama seperti rangkaian produk Philips lainnya, produk ini dirancang dengan berbagai standar kualitas Philips dengan rasio harga terhadap kualitas yang baik. Oleh karena itu, Philips Uni Wall Mount Recessed menawarkan pilihan lain yang terjangkau, hemat energi, dan stabil dalam kelompok produk pemasangan di dinding.

Product data

Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Driver tercakup	Ya		70
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Warna sumber cahaya	730 putih hangat
Tangga penawaran	Kinerja	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Periode garansi	3 tahun	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Teknis Lampu		Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Flux Cahaya	580 lm	Konsumsi Daya	12 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	48 lm/W	Koneksi	Unit koneksi 3 pin
		Kabel	Kabel tanpa konektor

Uni Wall Mount Recessed

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Kaca keras
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	205 mm
Lebar keseluruhan	107 mm
Tinggi keseluruhan	71 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	71 x 107 x 205 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Kaca datar
Berat Bersih (Bagian)	0,890 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambient	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
Nama lengkap produk	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
Kode produk lengkap	692382861102699
Kode urutan	911401698508
No. Material (12NC)	911401698508
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828611026
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	6923828611286

Dimensional drawing

