



Uni Posttop Klasik

BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005

Uni Posttop Klasik, 9600 lm, 80 W, 740 neutral white, DALI, Keamanan kelas I

Terinspirasi oleh lentera jalan terkenal pada abad ke-20, Philips Uni Posttop klasik memadukan klasik konvensional dengan desain modern Philips, memenuhi berbagai kriteria dalam kualitas dan keamanan sekaligus memberikan performa lumen yang luar biasa berdasarkan standar penerangan jalan. Perumahan klasik menciptakan nuansa kontemporer yang cocok tidak hanya dengan tatanan tradisional tetapi juga lingkungan modern. Selain itu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam skenario aplikasi, Philips Uni Posttop menyediakan dua pilihan optik, yaitu simetris dan asimetris. Selain itu, Philips Uni Posttop klasik dilengkapi soket NEMA sebagai opsi, yang memungkinkan perlengkapan ini siap untuk sistem pintar berdasarkan antarmuka 1-10V atau Dali 2.0.

Product data

Informasi Umum		Area proyeksi efektif	
Driver tercakup	Ya	0,18 m ²	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tangga penawaran	Kinerja	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Periode garansi	3 tahun	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	80 W
Flux Cahaya	9.600 lm	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Koneksi	Unit koneksi 7 pin
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	120 lm/W	Kabel	Kabel tanpa konektor 3 pin
Indeks renderasi warna (CRI)	70	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Warna sumber cahaya	740 neutral white	Kontrol dan Peredupan	
		Dapat diredupkan	Ya

Uni Posttop Klasik

Antarmuka kontrol	DALI
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Hitam
Panjang keseluruhan	425 mm
Lebar keseluruhan	425 mm
Tinggi keseluruhan	827 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	827 x 425 x 425 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK09 [10 J]
Tipe penutup optik	Kubah bening
Berat Bersih (Bagian)	9,300 kg
Penyetujuan dan Aptikasi	
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya

Kisaran suhu ambien	-35 °C hingga 50 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005
Nama lengkap produk	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005
Kode urutan	911401700044
No. Material (12NC)	911401700044
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing

