



UniBar

BCS342 36LED 30K 24V OC L30

UniBar, 480 lm, 7.5 W, Warmwit, Veiligheidsklasse III

UniBar is een kleine, lineaire LED-lamp voor direct-zichttoepassingen en opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en architectonische verlichtingstoepassingen buiten. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, mediagevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een kleine, lineaire lichtoplossing voor direct zicht nodig is. Spreidingslens voor direct zicht, doorvoerbedrading voor kop-staartverbinding en DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 10 pixels (10 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Lamptype	LED
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	480 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	64 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleur lichtbron	Warmwit
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	24 DC V
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	7,5 W

Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	2 insteekconnectors, 2-polig
Kabel	2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse III
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Lichtregeling	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Zilver
Totale lengte	300 mm
Totale breedte	57,2 mm

Totale hoogte	60 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	60 x 57 x 300 mm
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Type lichtkap	Opaal
Nettogewicht (per stuk)	0,400 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
-------------------------------	--------

Tolerantie energieverbruik	+/-10%
-----------------------------------	--------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BCS342 36LED 30K 24V OC L30
Volledige productnaam	BCS342 36LED 30K 24V OC L30
Full EOC	871951453712599
Bestelcode	8719514537125
Materiaalnr. (12NC)	911401704253
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514537125
Numerator - Dozen per buitendoos	32
EAN/UPC - Case	8719514537125

