



# UniBar

## BCS342 36LED 30K 24V OC L30

UniBar, 480 lm, 7.5 W, Varmvit, Säkerhetsklass III

UniBar är en utanpåliggande, utomhusklassad och slimmad linjär LED-armatur avsedd för fasader och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Den robusta, mekaniska och unika optiska utformningen gör den perfekt för belysning av byggnadsfasader, mediefasader, broar, viadukter och alla användningsområden som kräver en slimmad, linjär lösning. Direct view-spridningslins, genomgående kabel för heltäckande anslutning och DMX-styrning med upp till 10 pixlar (10IDs) som ger arkitekter och designer friheten att prova en mängd olika koncept och designer utan begränsningar. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt.

### Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk

### Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
Ljusteknik	
Ljusflöde	480 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	-
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	64 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Ljuskällans färg	Varmvit
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 DC V
Line Frequency	- Hz

Effektförbrukning	7,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Två 2-poliga tryckanslutningar
Kabel	Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Styrgränssnitt	-
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminiumextrusion
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Armaturhusets färg	Silver

Total längd	300 mm
Total bredd	57,2 mm
Total höjd	60 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	60 x 57 x 300 mm
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]
Typ av optisk kåpa	Opaliserad
Nettovikt (styck)	0,400 kg

## Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
----------------------------	--------

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	BCS342 36LED 30K 24V OC L30
Fullständigt produktnamn	BCS342 36LED 30K 24V OC L30
Full EOC	871951453712599
Beställningsnummer	911401704253
Materialnummer (12NC)	911401704253
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514537125
Räknare – antal förpackningar per kartong	32
EAN/UPC – Hölje	8719514537125

