



# UniBar

## BCS342 36LED 40K 24V OC L30

UniBar, 510 lm, 7.5 W, Neutral White, Keamanan kelas III

UniBar adalah lampu pandangan langsung LED linier ramping yang dipasang di permukaan dan cocok untuk eksterior yang dirancang untuk penggunaan pencahayaan arsitektur pada fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk fasad bangunan, fasad media, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan pandangan langsung linier yang ramping. Lensa penyebaran pandangan langsung, pengkabelan through untuk koneksi end-to-end dan tersedia opsi kontrol DMX hingga 10 piksel (10ID) agar para arsitek dan desainer lebih leluasa dalam menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan. Tersedia dalam warna putih, monokromatik, RGB, RGBW, dan putih yang dapat disesuaikan.

### Product data

Informasi Umum		Faktor Daya (Fraksi)	
Driver tercakup	Tidak		0.9
Teknologi Pencahayaan	LED	Koneksi	2 Konektor push-in 2 pin
		Kabel	2 kabel 0,15 m dengan konektor 2 pin
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	510 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	68 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Mekanis dan Housing	
Warna sumber cahaya	Neutral White	bahan perumahan	Aluminium menekan
		Material penutup optik	Polikarbonat
Pengoperasian dan Kelistrikan		Warna Housing	Perak
Tegangan Masuk	24 DC V	Panjang keseluruhan	300 mm
Frekuensi Garis	- Hz	Lebar keseluruhan	57,2 mm
Konsumsi Daya	7,5 W		

Tinggi keseluruhan	60 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	60 x 57 x 300 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Opal
Berat Bersih (Bagian)	0,400 kg

#### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

#### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
------------------------	--------

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------

#### Data Produk

Nama produk pesanan	BCS342 36LED 40K 24V OC L30
Nama lengkap produk	BCS342 36LED 40K 24V OC L30
Kode produk lengkap	871951453715699
Kode urutan	911401704283
No. Material (12NC)	911401704283
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514537156
Numerator - Pak per kotak bagian luar	32
EAN/UPC - Kantung	8719514537156

