



Réglette Essential Smartbright T5

BN058C LED11/WW L1200 GM

Réglette Essential Smartbright T5, 13 W, 1200 lm, 3000 K

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la réglette BN058 est disponible en 3 températures de couleurs, 4 tailles et 4 flux lumineux différents.

Données du produit

Informations générales		Classe de protection IEC		Classe de sécurité II	
Type de moteur de la source lumineuse	LED				
Échelle de valeur	Valeur				
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation			
Flux lumineux	1 200 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non		
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Interface de commande	-		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85 lm/W	Mécanique et boîtier			
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70	Matériaux du boîtier	Polycarbonate		
Température de couleur	730 blanc chaud	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate		
Fonctionnement et électricité		Couleur du boîtier	Blanc		
Tension d'entrée	220 à 240 V	Finition du cache optique/de la lentille	Opale		
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz	Longueur totale	1 185 mm		
Consommation électrique	13 W	Largeur totale	21 mm		
Facteur de puissance (fraction)	0.5	Hauteur totale	32,3 mm		
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	8	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	32 x 21 x 1185 mm		
		Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]		
		Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]		

Réglette Essential Smartbright T5

Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	0,120 kg

Approbation et application

Marquage CE	Non
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN058C LED11/WW L1200 GM
-------------------------------	--------------------------

Nom de produit complet	BN058C LED11/WW L1200 GM
Full EOC	871016331394899
Code de commande	911401709522
Code 12NC	911401709522
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163313948
Conditionnement par carton	24
EAN/UPC - Boîte	8710163314181

