



# Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

## BN058C LED9/NW L900 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 9.6 W, 900 lm, 4000 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Koruma sınıfı IEC	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Değer	Güvenlik sınıfı II
Değer merdiveni	Değer		
Işık Teknik Ayrıntılar		Kontroller ve Dim Etme	
Işık Akısı	900 lm	Dim Edilebilir	Hayır
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Kontrol arayüzü	-
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W	Mekanik ve Muhafaza	
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Çalıştırma ve Elektrik		Muhafaza Rengi	Beyaz
Giriş Voltajı	220 ila 240 V	Optik kapak kaplaması	Opal
Hat Frekansı	50 or 60 Hz	Toplam uzunluk	885 mm
Güç Tüketimi	9,6 W	Genel genişlik	21 mm
Güç Faktörü (Kesir)	0.5	Genel yükseklik	32,3 mm
		Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 885 mm

## Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,110 kg

### Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BN058C LED9/NW L900 GM
Tam ürün adı	BN058C LED9/NW L900 GM
Tam ürün kodu	871016331398699
Sipariş kodu	31398699
Malzeme No. (12NC)	911401709562
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163313986
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314228

