



Réglette Essential Smartbright T5

BN058C LED9/CW L900 GM

Réglette Essential Smartbright T5, 9.6 W, 900 lm, 6500 K

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la réglette BN058 est disponible en 3 températures de couleurs, 4 tailles et 4 flux lumineux différents.

Données du produit

Informations générales	
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Échelle de valeur	Valeur
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	900 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Température de couleur	765 lumière naturelle froide
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	9,6 W
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	8

Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	885 mm
Largeur totale	21 mm
Hauteur totale	32,3 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	32 x 21 x 885 mm
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]

Réglette Essential Smartbright T5

Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	0,110 kg

Approbation et application

Marquage CE	Non
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN058C LED9/CW L900 GM
-------------------------------	------------------------

Nom de produit complet	BN058C LED9/CW L900 GM
Full EOC	871016331399399
Code de commande	911401709572
Code 12NC	911401709572
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163313993
Conditionnement par carton	24
EAN/UPC – Boîte	8710163314235

