



Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

BN058C LED9/CW L900 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 9.6 W, 900 lm,
6500 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı		8
Işık kaynağı motoru türü	LED	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II	
Değer merdiveni	Değer			
Işık Teknik Ayrıntılar		Kontroller ve Dim Etme		
Işık Akısı	900 lm	Dim Edilebilir	Hayır	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Kontrol arayüzü	-	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W			
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Mekanik ve Muhafaza		
Işık kaynağı rengi	765 soğuk gün ışığı	Muhafaza Malzemesi	Polikarbon	
Çalıştırma ve Elektrik		Optik kapak malzemesi	Polikarbon	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V	Muhafaza Rengi	Beyaz	
Hat Frekansı	50 or 60 Hz	Optik kapak kaplaması	Opal	
Güç Tüketimi	9,6 W	Toplam uzunluk	885 mm	
Güç Faktörü (Kesir)	0.5	Genel genişlik	21 mm	
		Genel yükseklik	32,3 mm	
		Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 885 mm	

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,110 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BN058C LED9/CW L900 GM
Tam ürün adı	BN058C LED9/CW L900 GM
Tam ürün kodu	871016331399399
Sipariş kodu	31399399
Malzeme No. (12NC)	911401709572
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163313993
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314235

