



Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

BN058C LED5/WW L600 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 6.5 W, 600 lm,
3000 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı		8	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II		
Değer merdiveni	Değer				
Işık Teknik Ayrıntılar		Kontroller ve Dim Etme			
Işık Akısı	600 lm	Dim Edilebilir	Hayır		
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Kontrol arayüzü	-		
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W				
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Mekanik ve Muhafaza			
Işık kaynağı rengi	730 sıcak beyaz	Muhafaza Malzemesi	Polikarbon		
		Optik kapak malzemesi	Polikarbon		
		Muhafaza Rengi	Beyaz		
		Optik kapak kaplaması	Opal		
		Toplam uzunluk	585 mm		
		Genel genişlik	21 mm		
		Genel yükseklik	32,3 mm		
		Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 585 mm		
Çalıştırma ve Elektrik					
Giriş Voltajı	220 ila 240 V				
Hat Frekansı	50 or 60 Hz				
Güç Tüketimi	6.5 W				
Güç Faktörü (Kesir)	0.5				

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,070 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BN058C LED5/WW L600 GM
Tam ürün adı	BN058C LED5/WW L600 GM
Tam ürün kodu	871016331400699
Sipariş kodu	31400699
Malzeme No. (12NC)	911401709582
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314006
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314242

