



Réglette Essential Smartbright T5

BN058C LED5/NW L600 GM

Réglette Essential Smartbright T5, 6.5 W, 600 lm, 4000 K

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la réglette BN058 est disponible en 3 températures de couleurs, 4 tailles et 4 flux lumineux différents.

Données du produit

| Informations générales | | Classe de protection IEC | | Classe de sécurité II | |
|---|------------------|---|------------------------------|-----------------------|--|
| Type de moteur de la source lumineuse | LED | | | | |
| Échelle de valeur | Valeur | | | | |
| Données techniques de l'éclairage | | Commandes et gradation | | | |
| Flux lumineux | 600 lm | Variation de l'intensité lumineuse | Non | | |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K | Interface de commande | - | | |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 85 lm/W | Mécanique et boîtier | | | |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | >70 | Matériaux du boîtier | Polycarbonate | | |
| Température de couleur | 740 blanc neutre | Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate | | |
| Fonctionnement et électricité | | Couleur du boîtier | Blanc | | |
| Tension d'entrée | 220 à 240 V | Finition du cache optique/de la lentille | Opale | | |
| Fréquence linéaire | 50 or 60 Hz | Longueur totale | 585 mm | | |
| Consommation électrique | 6,5 W | Largeur totale | 21 mm | | |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.5 | Hauteur totale | 32,3 mm | | |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 8 | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 32 x 21 x 585 mm | | |
| | | Code d'indice de protection | IP20 [Protection des doigts] | | |
| | | Code de protection contre les chocs méca. | IK02 [0,2 J standard] | | |

Réglette Essential Smartbright T5

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Type de cache optique/de lentille | Polycarbonate |
| Poids net (pièce) | 0,080 kg |

Approbation et application

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Marquage CE | Non |
| Plage de température ambiante | -20 à +40 °C |

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Tolérance de flux lumineux | +/-10% |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10% |

Données du produit

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Nom du produit de la commande | BN058C LED5/NW L600 GM |
|-------------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Nom de produit complet | BN058C LED5/NW L600 GM |
| Full EOC | 871016331401399 |
| Code de commande | 911401709592 |
| Code 12NC | 911401709592 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8710163314013 |
| Conditionnement par carton | 24 |
| EAN/UPC - Boîte | 8710163314259 |

