



# Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

## BN058C LED5/NW L600 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 6.5 W, 600 lm, 4000 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |                | Kontroller ve Dim Etme                     |                  |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------|
| Işık kaynağı motoru türü          | LED            | Dim Edilebilir                             | Hayır            |
| Değer merdiveni                   | Değer          | Kontrol arayüzü                            | -                |
| Işık Teknik Ayrıntılar            |                | Mekanik ve Muhafaza                        |                  |
| Işık Akısı                        | 600 lm         | Muhafaza Malzemesi                         | Polikarbon       |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 4000 K         | Optik kapak malzemesi                      | Polikarbon       |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 85 lm/W        | Muhafaza Rengi                             | Beyaz            |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | >70            | Optik kapak kaplaması                      | Opal             |
| Işık kaynağı rengi                | 740 nötr beyaz | Toplam uzunluk                             | 585 mm           |
| Çalıştırma ve Elektrik            |                | Genel genişlik                             | 21 mm            |
| Giriş Voltajı                     | 220 ila 240 V  | Genel yükseklik                            | 32,3 mm          |
| Hat Frekansı                      | 50 or 60 Hz    | Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 32 x 21 x 585 mm |
| Güç Tüketimi                      | 6,5 W          |  |                  |
| Güç Faktörü (Kesir)               | 0.5            |  |                  |
| MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı   | 8              |  |                  |
| Koruma sınıfı IEC                 | Değer          |  |                  |

## Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0,2 J standart]  |
| Optik kapak tipi             | Polikarbon             |
| Net Ağırlık (Parça Başı)     | 0,080 kg               |

### Onay ve Uygulama

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| CE işareti              | Hayır          |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +40 °C |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Işık akısı toleransı   | +/-10% |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Ürün Verileri</b>                       |                        |
| Sipariş ürün adı                           | BN058C LED5/NW L600 GM |
| Tam ürün adı                               | BN058C LED5/NW L600 GM |
| Tam ürün kodu                              | 871016331401399        |
| Sipariş kodu                               | 31401399               |
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401709592           |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                      |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8710163314013          |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 24                     |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8710163314259          |

