



Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 6.5 W, 600 lm, 6500 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

Genel Bilgiler

Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Değer

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	600 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	765 soğuk gün ışığı

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	6,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.5
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	8
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon

Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	585 mm
Genel genişlik	21 mm
Genel yükseklik	32,3 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 585 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2] standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,080 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

[RELATEDDOCUMENTS]

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	[DOCUMENT_NAME]	[DOWNLOAD]
Installation Instructions	BN058C-INI.pdf	[DOWNLOAD] 

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BN058C LED5/CW L600 GM
Tam ürün adı	BN058C LED5/CW L600 GM
Tam ürün kodu	871016331402099
Sipariş kodu	31402099
Malzeme No. (12NC)	911401709602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314020
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314266