

# PHILIPS

## Lighting



# Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

## BN058C LED5/CW L600 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 6.5 W, 600 lm, 6500 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı		8
Işık kaynağı motoru türü	LED	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II	
Değer merdiveni	Değer			
Işık Teknik Ayrıntılar		Kontroller ve Dim Etme		
Işık Akısı	600 lm	Dim Edilebilir	Hayır	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Kontrol arayüzü	-	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W			
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Mekanik ve Muhafaza		
Işık kaynağı rengi	765 soğuk gün ışığı	Muhafaza Malzemesi	Polikarbon	
		Optik kapak malzemesi	Polikarbon	
		Muhafaza Rengi	Beyaz	
		Optik kapak kaplaması	Opal	
		Toplam uzunluk	585 mm	
		Genel genişlik	21 mm	
		Genel yükseklik	32,3 mm	
		Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 585 mm	
Çalıştırma ve Elektrik				
Giriş Voltajı	220 ila 240 V			
Hat Frekansı	50 or 60 Hz			
Güç Tüketimi	6,5 W			
Güç Faktörü (Kesir)	0.5			

## Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,080 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BN058C LED5/CW L600 GM
Tam ürün adı	BN058C LED5/CW L600 GM
Tam ürün kodu	871016331402099
Sipariş kodu	31402099
Malzeme No. (12NC)	911401709602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314020
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314266

