

# PHILIPS

## Lighting



# Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

## BN058C LED3/WW L300 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 3.4 W, 300 lm, 3000 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı		8	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II		
Değer merdiveni	Değer				
Işık Teknik Ayrıntılar		Kontroller ve Dim Etme			
Işık Akısı	300 lm	Dim Edilebilir	Hayır		
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Kontrol arayüzü	-		
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W				
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Mekanik ve Muhafaza			
Işık kaynağı rengi	730 sıcak beyaz	Muhafaza Malzemesi	Polikarbon		
		Optik kapak malzemesi	Polikarbon		
		Muhafaza Rengi	Beyaz		
		Optik kapak kaplaması	Opal		
		Toplam uzunluk	325 mm		
		Genel genişlik	21 mm		
		Genel yükseklik	32,3 mm		
		Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 325 mm		
Çalıştırma ve Elektrik					
Giriş Voltajı	220 ila 240 V				
Hat Frekansı	50 or 60 Hz				
Güç Tüketimi	3.4 W				
Güç Faktörü (Kesir)	0.45				

## Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,040 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BN058C LED3/WW L300 GM
Tam ürün adı	BN058C LED3/WW L300 GM
Tam ürün kodu	871016331403799
Sipariş kodu	31403799
Malzeme No. (12NC)	911401709612
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314037
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314273

