

BN058C LED3/NW L300 GM

911401709622



Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 3.4 W, 300 lm, 4000 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

Genel Bilgiler

Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Değer

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	300 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	3,4 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.45
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	8
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon

Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	325 mm
Genel genişlik	21 mm
Genel yükseklik	32,3 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 325 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2] standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,050 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

[RELATEDDOCUMENTS]

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	[DOCUMENT_NAME]	[DOWNLOAD]
Installation Instructions	BN058C-INI.pdf	[DOWNLOAD] 

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BN058C LED3/NW L300 GM
Tam ürün adı	BN058C LED3/NW L300 GM
Tam ürün kodu	871016331404499
Sipariş kodu	31404499
Malzeme No. (12NC)	911401709622
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314044
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314280