

PHILIPS

Lighting



Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

BN058C LED3/NW L300 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 3.4 W, 300 lm, 4000 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | Kontroller ve Dim Etme | |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------|
| Işık kaynağı motoru türü | LED | Dim Edilebilir | Hayır |
| Değer merdiveni | Değer | Kontrol arayüzü | - |
| Işık Teknik Ayrıntılar | | Mekanik ve Muhafaza | |
| Işık Akısı | 300 lm | Muhafaza Malzemesi | Polikarbon |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K | Optik kapak malzemesi | Polikarbon |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 85 lm/W | Muhafaza Rengi | Beyaz |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | >70 | Optik kapak kaplaması | Opal |
| Işık kaynağı rengi | 740 nötr beyaz | Toplam uzunluk | 325 mm |
| Çalıştırma ve Elektrik | | Genel genişlik | 21 mm |
| Giriş Voltajı | 220 ila 240 V | Genel yükseklik | 32,3 mm |
| Hat Frekansı | 50 or 60 Hz | Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 32 x 21 x 325 mm |
| Güç Tüketimi | 3,4 W | | |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.45 | | |
| MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 8 | | |
| Koruma sınıfı IEC | Değer | | |

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

| | |
|---|------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0.2 J standart] |
| Optik kapak tipi | Polikarbon |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,050 kg |
| Onay ve Uygulama | |
| CE işareti | Hayır |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +40 °C |
| Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) | |
| Işık akısı toleransı | +/-10% |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

| | |
|--|------------------------|
| Ürün Verileri | |
| Sipariş ürün adı | BN058C LED3/NW L300 GM |
| Tam ürün adı | BN058C LED3/NW L300 GM |
| Tam ürün kodu | 871016331404499 |
| Sipariş kodu | 31404499 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401709622 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8710163314044 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 24 |
| EAN/UPC - Kutu | 8710163314280 |

