

PHILIPS

Lighting



Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

BN058C LED3/CW L300 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 3.4 W, 300 lm, 6500 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	
Işık kaynağı motoru türü	LED	8	
Değer merdiveni	Değer	Koruma sınıfı IEC	
		Güvenlik sınıfı II	
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme	
Işık Akısı	300 lm	Dim Edilebilir	Hayır
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Kontrol arayüzü	-
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W	Mekanik ve Muhafaza	
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Işık kaynağı rengi	765 soğuk gün ışığı	Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Çalıştırma ve Elektrik		Muhafaza Rengi	Beyaz
Giriş Voltajı	220 ila 240 V	Optik kapak kaplaması	Opal
Hat Frekansı	50 or 60 Hz	Toplam uzunluk	325 mm
Güç Tüketimi	3,4 W	Genel genişlik	21 mm
Güç Faktörü (Kesir)	0.45	Genel yükseklik	32,3 mm
		Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 325 mm

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,050 kg

Onay ve Uygulama

CE İşareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BN058C LED3/CW L300 GM
Tam ürün adı	BN058C LED3/CW L300 GM
Tam ürün kodu	871016331405199
Sipariş kodu	31405199
Malzeme No. (12NC)	911401709632
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314051
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314297

