

PHILIPS

Lighting



Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

BN058C LED3/CW L300 GM

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi, 3.4 W, 300 lm, 6500 K

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kontroller ve Dim Etme	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Dim Edilebilir	Hayır
Değer merdiveni	Değer	Kontrol arayüzü	-
Işık Teknik Ayrıntılar		Mekanik ve Muhafaza	
Işık Akısı	300 lm	Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W	Muhafaza Rengi	Beyaz
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Optik kapak kaplaması	Opal
Işık kaynağı rengi	765 soğuk gün ışığı	Toplam uzunluk	325 mm
Çalıştırma ve Elektrik		Genel genişlik	21 mm
Giriş Voltajı	220 ila 240 V	Genel yükseklik	32,3 mm
Hat Frekansı	50 or 60 Hz	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	32 x 21 x 325 mm
Güç Tüketimi	3,4 W		
Güç Faktörü (Kesir)	0.45		
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	8		
Koruma sınıfı IEC	Değer		

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,050 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BN058C LED3/CW L300 GM
Tam ürün adı	BN058C LED3/CW L300 GM
Tam ürün kodu	871016331405199
Sipariş kodu	31405199
Malzeme No. (12NC)	911401709632
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163314051
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
EAN/UPC - Kutu	8710163314297

