

BN058C LED3/CW L300 GM

911401709632



Essential Smartbright T5 Batten, 3.4 W, 300 lm, 6500 K

Bộ đèn BN058 Batten mang đến sự linh hoạt cho khách hàng; họ có thể cân nhắc 3 lựa chọn CCT cùng 4 gói quang thông và kích thước khác nhau, dựa theo nhu cầu cụ thể của mình.

Thông tin chung

Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Giá trị

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	300 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	6500 K
Hiệu suất phát quang định mức	85 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Màu sắc nguồn sáng	765 ánh sáng ban ngày mát

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Công suất	3,4 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.45
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	8
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate

Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	325 mm
Chiều rộng tổng thể	21 mm
Chiều cao tổng thể	32,3 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	32 x 21 x 325 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [0,2 J tiêu chuẩn]
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,050 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Không
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Tài liệu liên quan

Tài liệu và chứng chỉ	Tên tài liệu	Tải xuống
Installation Instructions	BN058C-INI.pdf	Tải xuống 

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BN058C LED3/CW L300 GM
Tên sản phẩm đầy đủ	BN058C LED3/CW L300 GM
Mã sản phẩm đầy đủ	871016331405199
Mã đơn hàng	911401709632
Số vật liệu (12NC)	911401709632
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163314051
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	24
EAN/UPC - Vỏ	8710163314297

