



UniPoint

BGP312 3LED 3000K NB

UniPoint, 330 lm, 6 W, 830 sıcak beyaz, 10° dar ışın açısı, 10°, Güvenlik sınıfı III, Alyen vida sabitleme

UniPoint ürünümüz, hem genel hem avizeli aydınlatma üretirken cihazın gövdesini yalnızca ışığın açığa çıkmasını sağlayacak şekilde gizlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu tasarım, göze çarpmayan veya dikkat çekici karşıtlık efektleri ekleyerek çevreyi değiştirmek için kullanılabilir. Ayrıca enerji verimliliği, renk kalitesi ve minyatürleştirme gibi seçkin özellikler de içerir. Uç seviyede güvenilirliği ve ters hava koşulları ile saldırganlığa karşı yüksek dayanıklılığı garanti ediyoruz

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Hayır
Işık kaynağı motoru türü	LED
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
Garanti süresi	3 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	330 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	55 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>75
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	10°
Optik sistem türü dış mekan	10° dar ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	24 DC V
Hat Frekansı	45 to 66 Hz
Kalkış Akımı	0,7 A
Ani akım süresi	10 ms
Güç Tüketimi	6 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.97
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	2 kutuplu fişsiz kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Elektronik trafo
Kontrol arayüzü	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Cam
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Montaj cihazı	Alyen vida sabitleme
Optik kapak şekli	Konik
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	95,8 mm
Genel yükseklik	69,4 mm
Toplam çap	65,5 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Optik kapak tipi	Cam çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,400 kg

Onay ve Uygulama	
CE İşareti	Hayır

EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BGP312 3LED 3000K NB
Tam ürün adı	BGP312 3LED 3000K NB
Tam ürün kodu	911401710762
Sipariş kodu	01710762
Malzeme No. (12NC)	911401710762
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	32

Boyutlu çizim

