



UniPoint

BGP312 5LED 3000K MB

UniPoint, 595 lm, 10 W, 830 teplá biela, Stredný uhol vyžarovania 25°, 25°, Bezpečnostná trieda III, Upevnenie inbusovou skrutkou

Svietidlo UniPoint je určené na bežné aj na akcentačné osvetlenie, pričom teleso svietidla nie je vidieť a viditeľné je iba vydávané svetlo. Takéto prevedenie umožňuje meniť vzhľad prostredia, napríklad pridaním nenápadných, alebo naopak výrazných kontrastných efektov. Okrem toho to je výnimočné aj z iných hľadísk, ako je energetická účinnosť, chromatická kvalita a miniaturizácia. Môžeme navyše zaručiť mimoriadnu spoľahlivosť a vysokú odolnosť proti nepriaznivému počasiu a vandalizmu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Typ optiky, exteriér	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Stredný uhol vyžarovania 25°	
Vrátane napájača	Nie	Prevádzkové a elektrické	
Typ systému svetelného zdroja	LED	Vstupné napätie	24 DC (jednosmerný prúd) V
Technológia osvetlenia	LED	Sieťová frekvencia	45 to 66 Hz
Hodnotový rebríček	Výkon	Nárazový prúd	1 A
Záručná lehota	3 rokov	Čas zapínania	10 ms
Svetelné technické		Spotreba	10 W
Svetelný tok	595 lm	Účinnosť (zlomok)	0.97
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K	Zapojenie	Voľný prívod/káble
Merný výkon (menovitý) (nom.)	59 lm/W	Kábel	Kábel bez 2-pólovej zástrčky
Index podania farieb (CRI)	>75	Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda III
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela	Ovládanie a stmievanie	
Rozptyl svetelného lúča svietidla	25°	Stmievatelné	Nie

Driver/napájacia jednotka/transfómátor	Elektronický transformátor
Riadiace rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliníkový odliatok
Materiál reflektora	Sklo
Materiál optického krytu	Sklo
Farba telesa	Tmavosivá
Montážne zariadenie	Upevnenie inbusovou skrutkou
Tvar optického krytu	Kužeľový
Povrchová úprava optického krytu	Textúrovaná
Celková dĺžka	123,5 mm
Celková výška	95 mm
Celkový priemer	90 mm
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06 [1 J]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Typ optického krytu	Sklenená optika/kryt
Čistá hmotnosť (kus)	0,777 kg

Schválenie a použitie

Značka CE	Nie
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	SDCM<5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BGP312 5LED 3000K MB
Úplný názov produktu	BGP312 5LED 3000K MB
Úplný kód produktu	911401710862
Objednávkový kód	01710862
Č. materiálu (12NC)	911401710862
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
Čítateľ – počet balení v krabici	9

Rozmerový obrázok

