



UniPoint

BGP312 5LED 3000K MB

UniPoint, 595 lm, 10 W, 830 sıcak beyaz, 25° orta genişlikte ışın açısı, 25°, Güvenlik sınıfı III, Alyen vida sabitleme

UniPoint ürünümüz, hem genel hem avizeli aydınlatma üretirken cihazın gövdesini yalnızca ışığın açığa çıkmasını sağlayacak şekilde gizlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu tasarım, göze çarpmayan veya dikkat çekici karşıtlık efektleri ekleyerek çevreyi değiştirmek için kullanılabilir. Ayrıca enerji verimliliği, renk kalitesi ve minyatürleştirme gibi seçkin özellikler de içerir. Uç seviyede güvenilirliği ve ters hava koşulları ile saldırganlığa karşı yüksek dayanıklılığı garanti ediyoruz

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|-------------------------------|------------|
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | Hayır |
| Tertibat dahildir | Hayır |
| Işık kaynağı motoru türü | LED |
| Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Değer merdiveni | Performans |
| Garanti süresi | 3 yıl |

| Işık Teknik Ayrıntıları | |
|--|--------------------------------|
| Işık Akısı | 595 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 3000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 59 lm/W |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | >75 |
| Işık kaynağı rengi | 830 sıcak beyaz |
| Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 25° |
| Optik sistem türü dış mekan | 25° orta genişlikte ışın açısı |

| Çalıştırma ve Elektrik | |
|------------------------|-----------------------------|
| Giriş Voltajı | 24 DC V |
| Hat Frekansı | 45 to 66 Hz |
| Kalkış Akımı | 1 A |
| Ani akım süresi | 10 ms |
| Güç Tüketimi | 10 W |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.97 |
| Bağlantı | Boştaki kablo uçları/teller |
| Kablo | 2 kutuplu fişsiz kablo |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı III |

| Kontroller ve Dim Etme | |
|--------------------------|------------------|
| Dim Edilebilir | Hayır |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo | Elektronik trafo |
| Kontrol arayüzü | - |
| Sabit ışık çıkışı | Hayır |

| Mekanik ve Muhafaza | |
|-------------------------------------|--|
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum döküm |
| Reflektör malzemesi | Cam |
| Optik kapak malzemesi | Cam |
| Muhafaza Rengi | Koyu gri |
| Montaj cihazı | Alyen vida sabitleme |
| Optik kapak şekli | Konik |
| Optik kapak kaplaması | Dokulu |
| Toplam uzunluk | 123,5 mm |
| Genel yükseklik | 95 mm |
| Toplam çap | 90 mm |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK06 [1 J] |
| Standart eğim açısı üstten montaj | - |
| Standart devirme açısı yandan giriş | - |
| Optik kapak tipi | Cam çanak/kapak |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,777 kg |

| Onay ve Uygulama | |
|------------------|-------|
| CE İşareti | Hayır |

| | |
|-------------------------|----------------|
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|------------------------|--------|
| Işık akısı toleransı | +/-10% |
| Başlangıç renk türü | SDCM<5 |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

Ürün Verileri

| | |
|--|----------------------|
| Sipariş ürün adı | BGP312 5LED 3000K MB |
| Tam ürün adı | BGP312 5LED 3000K MB |
| Tam ürün kodu | 911401710862 |
| Sipariş kodu | 01710862 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401710862 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 9 |

Boyutlu çizim

