



# UniPoint

## ZGP312 5LED mounting clip GG

UniPoint, Ciemnoszary

Nasze oprawy UniPoint pozwalają zapewnić zarówno oświetlenie ogólne, jak i akcentujące, same pozostając niewidoczne. Taka konstrukcja może służyć do zmiany charakteru otoczenia za pomocą subtelnych lub dramatycznych efektów kontrastowych. Oprawy UniPoint zapewniają również wyjątkową energooszczędność, wysoką jakość kolorów oraz miniaturyzację. Gwarantujemy wyjątkową niezawodność oraz wysoki poziom odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne i wandalizm.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Tier	Wydajność
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	56 mm
Całkowita szerokość	21 mm
Całkowita wysokość	64 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	64 x 21 x 56 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Kod stopnia ochrony	-
Kolor akcesorium	Ciemnoszary
Waga netto (szt.)	0,059 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Nie

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZGP312 5LED mounting clip GG
Pełna nazwa produktu	ZGP312 5LED mounting clip GG
Full EOC	871951494823599
Kod zamówienia	94823599
Materiał Nr (12NC)	911401711752
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514948235
Numerator - Packs per outer box	90
EAN/UPC – Opakowanie	8719514948235

Rysunki techniczne

