



Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSU-E MB M55

Greenspace Flex, 6 W, 930 warm white, 24°, IP20 | Perlindungan jari

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Product data

Informasi Umum		Frekuensi Garis	
Jumlah unit alat	1 unit	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Driver tercakup	Ya	Konsumsi daya CLO rata-rata	390 W
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Konsumsi Daya	6 W
Tangga penawaran	Kinerja	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Periode garansi	3 tahun	Koneksi	Konektor eksternal
Teknis Lampu		Kabel	-
Flux Cahaya	4.074 lm	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	97 lm/W	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	Kontrol dan Peredupan	
Sudut sumber cahaya	- °	Dapat diredupkan	Tidak
Warna sumber cahaya	930 warm white	Driver/unit daya/trafo	Trafo elektronik
Tipe optik	-	Antarmuka kontrol	-
Penyebaran sinar lampu luminer	24°	Output cahaya konstan	Tidak
Pengoperasian dan Kelistrikan		Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Tegangan Masuk	220-240 V	Mekanis dan Housing	
		bahan perumahan	Aloi Aluminium

Greenspace Flex

Material reflektor	-
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Abu-abu
Lapisan penutup optik	Opal
Tinggi keseluruhan	49 mm
Diameter keseluruhan	55 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J tambahan standar]
Tipe penutup optik	PMMA
Berat Bersih (Bagian)	0,170 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Kromatisitas awal	SDCM<3
Toleransi konsumsi daya	+/-10%



Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L80B50	50.000 jam
-----------------------------	------------

Data Produk

Nama produk pesanan	RS378B P6 930 PSU-E MB M55
Nama lengkap produk	RS378B P6 930 PSU-E MB M55
Kode produk lengkap	911401720932
Kode urutan	911401720932
No. Material (12NC)	911401720932
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48

Dimensional drawing



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

