



# Greenspace Flex

## RS378B P33 927 PSU-E NB M87

Greenspace Flex, 33 W, 927 putih hangat, IP20 | Perlindungan jari

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

### Product data

Informasi Umum		Faktor Daya (Fraksi)	
Jumlah unit alat	1 unit		0.9
Driver tercakup	Ya	Koneksi	Konektor eksternal
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Kabel	-
Tangga penawaran	Kinerja	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Periode garansi	3 tahun	Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	1.500 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K	Driver/unit daya/trafo	Trafo elektronik
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Antarmuka kontrol	-
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	Output cahaya konstan	Tidak
Warna sumber cahaya	927 putih hangat	Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Pengoperasian dan Kelistrikan		Mekanis dan Housing	
Tegangan Masuk	220-240 V	bahan perumahan	Aloi Aluminium
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Material optik	Polimetil metakrilat
Konsumsi daya CLO rata-rata	2150 W	Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Konsumsi Daya	33 W	Material fiksasi	Aluminium

## Greenspace Flex

Warna Housing	Abu-abu
Lapisan penutup optik	Opal
Tinggi keseluruhan	107 mm
Diameter keseluruhan	87 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J tambahan standar]
Tipe penutup optik	PMMA
Berat Bersih (Bagian)	0,730 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
Tanda CE	Ya
Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Kromatisitas awal	SDCM<3

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------



### Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L80B50	50.000 jam
-----------------------------	------------

### Data Produk

Nama produk pesanan	RS378B P33 927 PSU-E NB M87
Nama lengkap produk	RS378B P33 927 PSU-E NB M87
Kode produk lengkap	692382865023099
Kode urutan	911401721522
No. Material (12NC)	911401721522
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828650230
Numerator - Pak per kotak bagian luar	18
EAN/UPC - Kantung	6923828652647

## Dimensional drawing



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

