



# GreenSpace Flex

## RS378Z M55 D78 R-R AJ D

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex es una gama de alto rendimiento especializada en el segmento Hospitality para países GC/GM. Con un concepto de diseño modular, los motores de luz y los diferentes bordes pueden multiplicar la combinación para satisfacer las necesidades diversificadas de los clientes.

### Datos del producto

| Información general            |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tipo de motor de fuente de luz | -           |
| Nivel                          | Rendimiento |
| Periodo de garantía            | 3 años      |

| Información técnica sobre la luz              |    |
|---|----|
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | -  |
| Índice de producción de color (IRC)           | -  |
| Ángulo de haz de la fuente de luz             | -° |
| Color de la fuente de luz                     | -  |
| Tipo óptico                                   | -  |

| Operación y aspectos eléctricos              |      |
|--|------|
| Voltaje de entrada                           | - V  |
| Frecuencia de línea                          | - Hz |
| Cable  | -    |
| Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -    |
| Clase de protección IEC                      | -    |

| Controles y atenuación     |           |
|----------------------------|-----------|
| Interfaz de control        | -         |
| Salida lumínica constante  | No        |
| Nivel de regulación máximo | No aplica |

| Mecánica y carcasa                       |                                  |
|--|----------------------------------|
| Material de la carcasa                   | Aluminio                         |
| Material de cubierta/lente óptico        | -                                |
| Material de fijación                     | Aluminio                         |
| Color de la carcasa                      | Blanco                           |
| Acabado de cubierta/lente óptico         | -                                |
| Longitud total                           | 0 mm                             |
| Ancho total                              | 0 mm                             |
| Altura total                             | 52 mm                            |
| Diámetro total                           | 85 mm                            |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 52 x 0 x 0 mm                    |
| Material                                 | Aluminio                         |
| Código de protección de ingreso          | IP20 [Protección para los dedos] |
| Código de protección de impacto mec.     | IK04 [0,5 J estándar superior]   |
| Color del accesorio                      | Blanco                           |

## GreenSpace Flex

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tipo de cubierta óptica        | -                                       |
| Peso neto (pieza)              | 0.110 kg                                |
| <b>Aprobación y aplicación</b> |   |
| Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 600 °C, duración de 30 s |
| Marca de inflamabilidad        | -                                       |
| Marca CE                       | No                                      |
| Marca ENEC                     | -                                       |
| Rango de temperatura ambiente  | -20 a +45 °C                            |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto completo         | RS378Z M55 D78 R-R AJ D |
| Full EOC                             | 872016953211399         |
| Código del pedido                    | 911401721702            |
| N.º de material (12NC)               | 911401721702            |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1                       |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8720169532113           |
| Numerador: paquetes por caja externa | 48                      |
| EAN/UPC - Caja                       | 8720169543607           |

### Información del producto

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto del pedido | RS378Z M55 D78 R-R AJ D |
|--------------------------------|-------------------------|

### Plano de dimensiones

