



# GreenSpace Flex

## RS378Z M55 D78 S-S AJ D

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

### Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tipe mesin sumber cahaya	-	Antarmuka kontrol	-
Tangga penawaran	Kinerja	Output cahaya konstan	Tidak
Periode garansi	3 tahun	Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-	bahan perumahan	Aluminium
Indeks renderasi warna (CRI)	-	Material penutup optik	-
Sudut sumber cahaya	- °	Material fiksasi	Aluminium
Warna sumber cahaya	-	Warna Housing	Putih
Tipe optik	-	Lapisan penutup optik	-
Pengoperasian dan Kelistrikan		Panjang keseluruhan	85 mm
Tegangan Masuk	- V	Lebar keseluruhan	85 mm
Frekuensi Garis	- Hz	Tinggi keseluruhan	52 mm
Kabel	-	Diameter keseluruhan	0 mm
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	52 x 85 x 85 mm
Kelas perlindungan IEC	-	Material	Aluminium
		Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
		Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J tambahan standar]
		Aksesori warna	Putih

## Greenspace Flex

Tipe penutup optik	-
Berat Bersih (Bagian)	0,120 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Pengujian kawat pijar	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Tidak
Tanda ENEC	-
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

### Data Produk

Nama produk pesanan	RS378Z M55 D78 S-S AJ D
Nama lengkap produk	RS378Z M55 D78 S-S AJ D
Kode produk lengkap	911401721722
Kode urutan	911401721722
No. Material (12NC)	911401721722
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48

### Dimensional drawing

