



# GreenSpace Flex

## RS378Z M55 D92 R-R FX D

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

### Product data

Informasi Umum		Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Tipe mesin sumber cahaya	-	<b>Mekanis dan Housing</b>	
Tangga penawaran	Kinerja	bahan perumahan	Aluminium
Periode garansi	3 tahun	Material penutup optik	-
<b>Teknis Lampu</b>		Material fiksasi	Aluminium
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-	Warna Housing	Putih
Indeks renderasi warna (CRI)	-	Lapisan penutup optik	-
Warna sumber cahaya	-	Panjang keseluruhan	0 mm
<b>Pengoperasian dan Kelistrikan</b>		Lebar keseluruhan	0 mm
Tegangan Masuk	- V	Tinggi keseluruhan	48 mm
Frekuensi Garis	- Hz	Diameter keseluruhan	105 mm
Kabel	-	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	48 x 0 x 0 mm
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-	Material	Aluminium
Kelas perlindungan IEC	-	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
<b>Kontrol dan Peredupan</b>		Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0.5 J tambahan standar]
Antarmuka kontrol	-	Aksesori warna	Putih
Output cahaya konstan	Tidak	Tipe penutup optik	-
		Berat Bersih (Bagian)	0,160 kg

# Greenspace Flex

## Penyetujuan dan Aplikasi




Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

## Data Produk

Nama produk pesanan	RS378Z M55 D92 R-R FX D
Nama lengkap produk	RS378Z M55 D92 R-R FX D

Kode produk lengkap	911401721742
Kode urutan	911401721742
No. Material (12NC)	911401721742
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	36

## Dimensional drawing



Cut out: Ø92

