

GreenSpace Flex

RS378Z M55 D75 R-R FX SPH

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Product data

Informasi Umum		Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Tipe mesin sumber cahaya	-	Mekanis dan Housing	
Tangga penawaran	Kinerja	bahan perumahan	Aluminium
Periode garansi	3 tahun	Material penutup optik	-
Teknis Lampu		Material fiksasi	Aluminium
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-	Warna Housing	Putih
Indeks renderasi warna (CRI)	-	Lapisan penutup optik	-
Warna sumber cahaya	-	Panjang keseluruhan	0 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan		Lebar keseluruhan	0 mm
Tegangan Masuk	- V	Tinggi keseluruhan	48 mm
Frekuensi Garis	- Hz	Diameter keseluruhan	88 mm
Kabel	-	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	48 x 0 x 0 mm
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-	Material	Aluminium
Kelas perlindungan IEC	-	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kontrol dan Peredupan		Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0.5 J tambahan standar]
Antarmuka kontrol	-	Aksesori warna	Putih
Output cahaya konstan	Tidak	Tipe penutup optik	-
		Berat Bersih (Bagian)	0,130 kg

Greenspace Flex

Penyetujuan dan Aplikasi




Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Data Produk

Nama produk pesanan	RS378Z M55 D75 R-R FX SPH
Nama lengkap produk	RS378Z M55 D75 R-R FX SPH

Kode produk lengkap	911401721832
Kode urutan	911401721832
No. Material (12NC)	911401721832
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48

Dimensional drawing



Cut out: Ø75

