

# GreenSpace Flex

## RS378Z M55 D75 R-U AJ

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

### Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	-
Tangga penawaran	Kinerja
Periode garansi	3 tahun
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Warna sumber cahaya	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	- V
Frekuensi Garis	- Hz
Kabel	-
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Kelas perlindungan IEC	-
Kontrol dan Peredupan	
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material penutup optik	-
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	-
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	48 mm
Diameter keseluruhan	88 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	48 x 0 x 0 mm
Material	Aluminium
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0.5 J tambahan standar]
Aksesori warna	Putih
Tipe penutup optik	-
Berat Bersih (Bagian)	0,120 kg

# Greenspace Flex

## Penyetujuan dan Aplikasi





Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

## Data Produk

Nama produk pesanan	RS378Z M55 D75 R-U AJ
Nama lengkap produk	RS378Z M55 D75 R-U AJ

Kode produk lengkap	911401721882
Kode urutan	911401721882
No. Material (12NC)	911401721882
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48

## Dimensional drawing



Cut out: Ø75

