



GreenSpace Flex

RS378Z M87 D130 R-R AJ

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	-
Tangga penawaran	Kinerja
Periode garansi	3 tahun
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Warna sumber cahaya	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	- V
Frekuensi Garis	- Hz
Kabel	-
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Kelas perlindungan IEC	-
Kontrol dan Peredupan	
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material penutup optik	-
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	-
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	47 mm
Diameter keseluruhan	145 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	47 x 0 x 0 mm
Material	Aluminium
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0.5 J tambahan standar]
Aksesori warna	Putih
Tipe penutup optik	-
Berat Bersih (Bagian)	0,320 kg

Greenspace Flex

Penyetujuan dan Aplikasi


Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Data Produk

Nama produk pesanan	RS378Z M87 D130 R-R AJ
Nama lengkap produk	RS378Z M87 D130 R-R AJ

Kode produk lengkap	911401722062
Kode urutan	911401722062
No. Material (12NC)	911401722062
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24

Dimensional drawing



Cut out: Ø130

